



KOMET® UniTurn® izmjenjivi nož za unutarnje ubodno tokarenje, desni, L2 = 25 mm, Ø Dmin / širina utora w: 4/1 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	240162 4/1
GTIN	4047109071568
Razred artikla	24S

Opis

Izvedba:

Rezni materijal = BK 82.

Od vel. 5 s unutarnjim dovodom rashladnog sredstva, pri manjim promjerima dovod rashladnog sredstva odvija se preko držača alata.

Napomena:

Druge veličine i izvedbe dostupne na upit.

Unutarnje hlađenje: da

f: 1,25 mm

a: 3,7 mm

Ø drške d: 4 mm

maksimalna dubina uboda t_{maks} : 0,8 mm

odgovarajući držač za tokarenje 240100: 12/4; 16/4

Tehnički opis

Ø drške d	4 mm
odgovarajući držač za tokarenje 240100	12/4; 16/4
f	1,25 mm
Širina utora w	1 mm
za provrte od Ø d _{min}	4 mm
a	3,7 mm
maksimalna dubina uboda t_{maks}	0,8 mm
Unutarnje hlađenje	da

Posmak f u čeliku < 500 N/mm ²	0,02 mm/okr
Duljina mjerenja	25 mm
Atribut imena proizvoda	L ₂ = 25 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Pribor

KOMET UniTurn® držač alata za tokarenje, stacionarni (bez reznog alata) Drška Ø d / Ø bušenja d1 16/4 mm	240100 16/4
KOMET UniTurn® držač alata za tokarenje, stacionarni (bez reznog alata) Drška Ø d / Ø bušenja d1 12/4 mm	240100 12/4