



KOMET® UniTurn® izmjenjivi nož za unutarnje kopirno tokarenje, desni, L2 = 20 mm, Ø Dmin: 4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	240118 4
GTIN	4047109071100
Razred artikla	24S

Opis

Izvedba:

Rezni materijal = BK 82.

Od vel. 5 s unutarnjim dovodom rashladnog sredstva, pri manjim promjerima dovod rashladnog sredstva odvija se preko držača alata.

Tehnički opis

a	3,7 mm
Radijus R	0,1 mm
odgovarajući držač za tokarenje 240100	12/4; 16/4
f	1,75 mm
za provrte od Ø d _{min}	4 mm
Ø drške d	4 mm
maksimalna dubina uboda t _{maks}	0,8 mm
maksimalna dubina reza ap maks	0,3 mm
Posmak f u čeliku < 500 N/mm ²	0,02 mm/okr
Duljina mjerenja	20 mm
Atribut imena proizvoda	L ₂ = 20 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	180 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	180 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	160 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	30 m/min	S
GG(G)	prikladno	55 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

KOMET UniTurn® držač alata za tokarenje, stacionarni (bez reznog alata) drška $\emptyset d / \emptyset$ bušenja d1 12/4 mm

240100 12/4

KOMET UniTurn® držač alata za tokarenje, stacionarni (bez reznog alata) drška $\emptyset d / \emptyset$ bušenja d1 16/4 mm

240100 16/4