

**Čelična šipka za bušenje A. SCLCR 95°, za izmjenjive rezne pločice CC., desni****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260028 25/09
GTIN	4960664541232
Razred artikla	25U

Opis**Izvedba:**

Žlijebovi vaporizirani za poboljšano odvođenje odvojenih čestica, smanjena sklonost vibracijama, stabilna obrada.

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Vijak za okretnu pločicu	269022 3
ISO kod držača	A25S SCLCR/L09
veličina pločice	9 mm
Udaljenost vrha od osi	13,5 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Stezna visina L_2	24 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	25 mm
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/260028-25/09>
