

**Garant****Držak za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 12/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260017 12/06
GTIN	4045197651907
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Udaljenost vrha od osi	8 mm
Veličina pločice	6 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	14 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	269028 7 CC.. 0602..
Duljina glave $L_1$	10 mm
ISO kod držača	E12M SCLCR/L06
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina $L_2$	11,5 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
Ø drške $D_s$	12 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500