

Garant**Garnitura držača za unut. tokarenje HM, desno****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260018
GTIN	4045197651938
Razred artikla	29W

Tehnički opis

ISO kod držača	E08K SCLCR/L06
ISO kod držača	E10K SCLCR/L06
ISO kod držača	E12M SCLCR/L06
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Udaljenost vrha od osi	5 mm
Udaljenost vrha od osi	6 mm
Udaljenost vrha od osi	8 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	10 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	12 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	14 mm
Stezna visina L_2	7,6 mm
Stezna visina L_2	9,6 mm
Stezna visina L_2	11,5 mm

Ukupna duljina L	125 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Držač za unutarnje tokarenje HM Ø drške / veličina pločice 12/06 mm	260016 12/06
Držač za unutarnje tokarenje HM Ø drške / veličina pločice 10/06 mm	260016 10/06
Držač za unutarnje tokarenje HM Ø drške / veličina pločice 8/06 mm	260016 8/06