

**CNMM 120412, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250492 CA510
GTIN	4960664697274
Razred artikla	25E

Opis

CNMM 120412 CA510 Vrsta: CA510
Lomač odvojenih čestica: PX
Dubina reza a_p : 1 - 11 mm
Posmak f : 0,25 - 0,9 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 450 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	PX
Dubina reza a_p	1 - 11 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 450 m/min
Kutni radijus	1,2 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,25 - 0,9 mm/okr

Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 120412
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje