

Garant
Garnitura držača za unut. tokarenje HM, lijevi

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260019
GTIN	4045197651945
Razred artikla	29W

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
ISO kod držača	E08K SCLCR/L06
ISO kod držača	E10K SCLCR/L06
ISO kod držača	E12M SCLCR/L06
Stezna visina L ₂	7,6 mm
Stezna visina L ₂	9,6 mm
Stezna visina L ₂	11,5 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	10 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	12 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	14 mm
Udaljenost vrha od osi	5 mm
Udaljenost vrha od osi	6 mm
Udaljenost vrha od osi	8 mm

Ukupna duljina L	125 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Držač za unutarnje tokarenje HM Ø drške / veličina pločice 8/06 mm	260017 8/06
Držač za unutarnje tokarenje HM Ø drške / veličina pločice 10/06 mm	260017 10/06
Držač za unutarnje tokarenje HM Ø drške / veličina pločice 12/06 mm	260017 12/06