



KOMET® UniTurn® izmjenjivi nož za unutarnje ubodno tokarenje, desni, L2 = 35 mm, Ø Dmin / širina utora w: 6/2 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	240170 6/2
GTIN	4047109072169
Razred artikla	24S

Opis

Izvedba:

Rezni materijal = BK 82.

Od vel. 5 s unutarnjim dovodom rashladnog sredstva, pri manjim promjerima dovod rashladnog sredstva odvija se preko držača alata.

Napomena:

Druge veličine i izvedbe dostupne na upit.

Unutarnje hlađenje: da

f: 2,75 mm

a: 5,7 mm

Ø drške d: 8 mm

maksimalna dubina uboda t_{maks} : 1,8 mm

odgovarajući držač za tokarenje 240100: 12/8; 16/8

Tehnički opis

Ø drške d	8 mm
za provrte od Ø d _{min}	6 mm
Širina utora w	2 mm
maksimalna dubina uboda t_{maks}	1,8 mm
a	5,7 mm
f	2,75 mm
odgovarajući držač za tokarenje 240100	12/8; 16/8
Unutarnje hlađenje	da

Posmak f u čeliku < 500 N/mm ²	0,02 mm/okr
Duljina mjerenja	35 mm
Atribut imena proizvoda	L ₂ = 35 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Pribor

KOMET UniTurn® držač alata za tokarenje, stacionarni (bez reznog alata) Drška Ø d / Ø bušenja d1 12/8 mm	240100 12/8
KOMET UniTurn® držač alata za tokarenje, stacionarni (bez reznog alata) Drška Ø d / Ø bušenja d1 16/8 mm	240100 16/8