

LOCTITE**Brtveno sredstvo za navoje, 50 ml, oznaka proizvođača: 511****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083321 511
GTIN	5010266002996
Razred artikla	04L

Opis**Izvedba:**

Ljepila zamjenjuju konoplju, brtvene trake i paste, otporna na plinove, tekućine, zrak, vodu, ulja, ugljikohidrate i mnoge kemijske proizvode. Potpuni **kontakt na gornjoj površini** jamči **100%-tnu zabrtvljenost**. Odvrtanje ili korekcije položaja prilikom montiranja prije otvrdnuća s uobičajenim alatom može se provesti u bilo koje vrijeme. Ostaci brtvenog sredstva ne začepljuju filtre i ventile.

Upotreba:

Prikladno za metalne navoje do M80 / R3.

Napomena:

Navojne dijelove prije postavljanja brtvenog sredstva očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392.

Tehnički opis

Označavanje opasnih tvari	GHS07: Uskličnik
za veličine navoja M do	M80
za veličine navoja col	3 col

Oznaka proizvođača	LOCTITE 511
minimalni moment odvajanja	6 Nm
Funkcionalna čvrstoća prema	72 h
Temperatura skladištenja	8 - 21 °C
Količina punjenja	50 ml
prikladno za područja primjene	Brtva navoja
Dinamična viskoznost	9000 - 22000 mPas
Čvrstoća prema	10 min
Kemijska baza	Dimetakrilatni ester
prikladno za materijal	Metal
Temperatura na području primjene	-55 - 150 °C
maksimalna dimenzija pukotina	0,15 mm
Oblik	pastozna
Boja	bijela
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
Razred čvrstoće	nisko čvrsta
Gustoća	1,05 g/cm ³
Atribut imena proizvoda	50 ml
Vrsta proizvoda	Sredstvo za brtvljenje