

Garant

Osnovni modul centrične stege Xtric, tip: 80SA



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	363000 80SA
GTIN	4069515014939
Razred artikla	310

Opis

Izvedba:

- Vrlo dobra pristupačnost i savršena simetričnost.
- U potpunosti kaljeno s fino glodanom donjom stranom.
- Stega za sirove i gotove dijelove s najminimalnijim otpacima čeljusti/obratka.
- Savršeno centrično stegnuto s pomoću postavke centriranja.
- Okretanjem čeljusti moguće je promijeniti stezno područje.

Upotreba:

Idealno za 5-osnu obradu. Centrično stezanje.

Odgovara:

Čeljusti br. 363010 – 363045.

Dio isporuke:

Osnovno tijelo, vreteno, matice vretena.

Dodatni pribor:

Momentni ključ br. 656050, nastavak za nasadni ključ br. 642229 13, stanica za sastavljanje br. 358595 52/96 ili br. 358595 80.

Stezni vijak br. 363190 5

Napomena:

Odgovarajuće nasadne čeljusti br. 363010 – 363045 nisu sadržane u opsegu isporuke. Situacija stezanja S2 nastaje zbog okretanja čeljusti.

Tehnički opis

maksimalna sila stezanja	25 kN
--------------------------	-------

List s podacima

Dimenzije širine ključa	10 mm
Dimenzije širine ključa	5 mm
Serijska	Xtric
Težina	3,1 kg
maksimalan okretni moment	85 Nm
B	75 mm
Šifra boje	Xtric 80
Visina H	40 mm
L	170 mm
Kalibar	52 mm
Vrsta proizvoda	Strojni škripac