

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
40/15mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250626 40/15
GTIN	4045197650610
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	50 mm
ISO kod držača	A40T PDUNR/L15
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 7
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Veličina pločice	15 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Garnitura opruga	259044 2
Koljenasta poluga	259015 8
Podložna pločica	259031 28
Ukupna duljina L	300 mm
Stezna visina L_2	38,5 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D_s	40 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno

Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Podložna pločica tip 28	259031 28
Koljenasta poluga tip 8	259015 8
Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Vijak koljenaste poluge tip 7	259018 7
Momentni odvijač sa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500