

Garant**GARANT Master Steel VHM torusno glodalo HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 12/5,0mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	206335 12/5,0
GTIN	4069515015103
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

HPC glodalo s **novorazvijenom visokoučinkovitom prevlakom**. Za **izvanredan vijek trajanja i optimalan učinak obrade** na različitim materijalima.

Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.

Tolerancija: Radijus rezne oštrice R_1

Veličina radijusa 0,1 mm – 1 mm: $R_1 = \pm 0,003$ mm.

Veličina radijusa > 1,0 mm: $R_1 = \pm 0,005$ mm.

Upotreba:

Specijalno za **obradu pri velikim brzinama** u **izradi kalupa i alata** kopirnim glodanjem. Izvrsni rezultati kod **suhog glodanja**.

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 206300.

Tehnički opis

Ukupna duljina L	119 mm
Radijus rezne oštrice R_1	5 mm
Ø reza D_c	12 mm
minimalan slobodan prostor drške Ø D_5	11 mm
Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	75 mm
Broj zubi Z	5
maksimalan slobodan prostor drške Ø D_6	11,8 mm

List s podacima

Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Ø drške D_s	12 mm
Kut spirale	30 stupanj
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Duljina rezne oštrice L_s	12 mm
Drška	DIN 6535 HA, h6
Serija	Master Steel
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	ANSI B 1.20.1
Tip	H
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,05×D kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,2×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Torus glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik $< 500 \text{ N/mm}^2$	prikladno	180 m/min	P
Čelik $< 750 \text{ N/mm}^2$	prikladno	150 m/min	P
Čelik $< 900 \text{ N/mm}^2$	prikladno	110 m/min	P
Čelik $< 1100 \text{ N/mm}^2$	prikladno	75 m/min	P
Čelik $< 1400 \text{ N/mm}^2$	prikladno	65 m/min	P
Čelik $< 55 \text{ HRC}$	prikladno	35 m/min	H
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	prikladno	90 m/min	M

List s podacima

INOX > 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
GG(G)	prikladno	100 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/206335-12/5,0>