


**CCGT 060200, Vrsta: SP4019****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260070 SP4019
GTIN	
Razred artikla	28D

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,15 - 3 mm
Posmak $f$	0,05 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	62
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	30 - 440 m/min
Vrsta	SP4019
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 060200
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

