

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
25/11 mm**


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250627 25/11
GTIN	4045197650634
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	32 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 6
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1104..
Koljenasta poluga	259015 7
Veličina pločice	11 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Garnitura opruga	259044 4
Udaljenost vrha od osi	18,5 mm
ISO kod držača	A25R PDUNR/L11
Podložna pločica	259031 7
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L_2	24 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi

Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Koljenasta poluga tip 7	259015 7
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2,5 mm	674242 2,5
Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Podložna pločica tip 7	259031 7
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500