


**Garant****CC.T 09T302, Vrsta: CU7010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260056 CU7010
GTIN	4045197667342
Razred artikla	21G

**Opis**

CCMT 09T302 CU7010 Vrsta: CU7010  
Lomač odvojenih čestica: SS  
Tolerancija: MF  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 90 - 210 m/min

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	80 - 140 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	SS

Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 210 m/min
Dodatna primjena	M
Vrsta	CU7010
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T302
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	MF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje