

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CC.T 060204, za završnu obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260052 HB7010-2
GTIN	4069515019200
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060204
Tolerancija	M
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta	HB7010-2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 500 m/min
Iomač odvojenih čestica	SS
Posmak f	0,07 - 0,25 mm/okr

List s podacima

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje