


Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje SNMG 120412, za srednje tešku obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251226 HB7010-2
GTIN	4069515017664
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	8
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120412
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 440 m/min
Vrsta	HB7010-2
Dubina reza a_p	0,3 - 4 mm
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	1,2 mm
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Iomač odvojenih čestica	SM

List s podacima

Glavna primjena

P

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje