

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CC.T 060204, za srednje tešku obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260142 HB7010-2
GTIN	4069515019682
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min
Rezni materijal	Tvrdi metal (HM)
Uvjetovanost reza	kontinuirano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060204
Posmak f	0,08 - 0,3 mm/okr
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Tolerancija	M
Iomač odvojenih čestica	SM
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Vrsta	HB7010-2

List s podacima

Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje