

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje VC.T 160402, za završnu obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261370 HB7010-2
GTIN	4069515022392
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,2 mm
Tolerancija	M
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Iomač odvojenih čestica	SS
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 160402
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 500 m/min
Broj zamjena/oštrica	2

List s podacima

Posmak f	0,07 - 0,25 mm/okr
Vrsta	HB7010-2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje