

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje SCMT 120408, za završnu obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260750 HB7010-2
GTIN	4069515020961
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7010-2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Iomač odvojenih čestica	SS
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 500 m/min
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120408
Glavna primjena	P
Posmak f	0,07 - 0,25 mm/okr
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm

List s podacima

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje