

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje DNMG 110404, za završnu obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250652 HB7010-2
GTIN	4069515016605
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HB7010-2
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	170 - 500 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Iomač odvojenih čestica	SS

List s podacima

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG110404
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje