

Garant

Izmjenjiva rezna pločica za glodanje WNMG 060408, za srednje tešku obradu, Wiper



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252065 HB7020-2
GTIN	4069515018784
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Vrsta	HB7020-2
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060408
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 420 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Iomač odvojenih čestica	WSM
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada

List s podacima

Posmak f	0,2 - 0,6 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje