

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CNMG 160612, za srednje tešku obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250170 HB7010-2
GTIN	4069515016100
Razred artikla	21G

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160612
Vrsta	HB7010-2
Tolerancija	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	4
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 440 m/min
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Glavna primjena	P
Kutni radijus	1,2 mm

List s podacima

Iomač odvojenih čestica	SM
Dubina reza a_p	0,3 - 4 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje