

Garant

Izmjenjiva rezna pločica za glodanje WNMG 060408, za završnu obradu, Wiper



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251955 HB7020-2
GTIN	4069515018487
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	6
Iomač odvojenih čestica	WSS
Dubina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060408
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HB7020-2

List s podacima

Brzina reza v_c glavna primjena	170 - 480 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje