


Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje WNMG 080408, za srednje tešku obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252070 HB7010-2
GTIN	4069515018869
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,3 - 4 mm
Iomač odvojenih čestica	SM
Tolerancija	M
Vrsta	HB7010-2
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 440 m/min
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Glavna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,8 mm

List s podacima

Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje