

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje VBMT 110302, za završnu obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261142 HB7020-2
GTIN	4069515021814
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Kutni radijus	0,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 110302
Broj zamjena/oštrica	2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 400 m/min
Posmak f	0,07 - 0,25 mm/okr
Vrsta	HB7020-2
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm

List s podacima

lomač odvojenih čestica	SS
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje