

Garant

Izmjenjiva rezna pločica za glodanje WNMG 080408, za srednje tešku obradu, Wiper



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252071 HB7020-2
GTIN	4069515018920
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 420 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Iomač odvojenih čestica	WSM
Posmak f	0,2 - 0,6 mm/okr
Vrsta	HB7020-2
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Kutni radijus	0,8 mm

List s podacima

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje