

**Garant****Izmjenjiva rezna pločica za glodanje SNMG 120404, za završnu obradu****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 251142 HB7035-2 |
| GTIN           | 4069515017466   |
| Razred artikla | 21G             |

**Tehnički opis**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 150 - 350 m/min  |
| Rezni materijal                   | Tvrđi metal (HM) |
| Kutni radijus                     | 0,4 mm           |
| Uvjetovanost reza                 | jako isprekidano |
| Broj zamjena/oštrica              | 8                |
| Glavna primjena                   | P                |
| lomač odvojenih čestica           | SS               |
| Dubina reza $a_p$                 | 0,3 - 2 mm       |
| Fina/gruba obrada                 | Fina obrada      |
| Posmak $f$                        | 0,1 - 0,4 mm/okr |
| Vrsta                             | HB7035-2         |

## List s podacima

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMG 120404                        |
| Vrsta proizvoda                  | Okretna rezna pločica za tokarenje |