

Garant**CC.T 09T302, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260056 HB7020 |
| GTIN | 4045197699299 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

CCMT 09T302 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SS
Tolerancija: MF
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,05 - 2,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 400 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Brzina reza v_c glavna primjena | 150 - 400 m/min |
| Glavna primjena | P |
| Dubina reza a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Kutni radijus | 0,2 mm |
| Uvjetovanost reza | lagani prekid |
| Posmak f | 0,05 - 2,5 mm/okr |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Lomač odvojenih čestica | SS |
| Vrsta | HB7020 |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada |
| Rezni materijal | HM |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 09T302 |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Tolerancija | MF |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |