



## Čelični tračni metar V2A za opseg i Ø, maks. obujam mjernog područja: 2200mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	465682 2200
GTIN	2050001060587
Razred artikla	46R

### Opis

#### Izvedba:

Čelični tračni metar **CJU** za mjerenje vanjskog opsega i Ø okruglog tijela. Traka od čelika s oprugom na prednjoj je strani laserski podijeljena 2 skale za opseg i Ø. Razmak podjelne crte 1 mm. **Očitavanje nonija 0,1 mm.** Granice pogreške skale prema DIN 866.

**V2A izvedba** od nehrđajućeg čelika za opruge.

#### Napomena:

Metar u traci C s očitavanjem od 0,05 mm i metar u traci s crnom prevlakom na upit. Stacionarna verzija CJU na zahtjev.

### Tehnički opis

Širina trake	16 mm
Mjernog područja za opseg	940 - 2200 mm
Mjerno područje za Ø	300 - 700 mm
Očitavanje	0,1 mm
Debljina trake	0,2 mm
Kalibriranje	G2
Vrsta proizvoda	Metar u traci

---

## Usluge

KalibriranjeTračni metar za mjerenje opsega maks. duljina  
3000 mm

026280 3000