


Garant**CC.T 09T304, Vrsta: CU7010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260058 CU7010
GTIN	4045197667403
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 09T304 CU7010 Vrsta: CU7010
Lomač odvojenih čestica: SS
Tolerancija: MF
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 210 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 210 m/min
Lomač odvojenih čestica	SS
Brzina reza v_c sporedna primjena	80 - 140 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dodatna primjena	M
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr

Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a _p	0,2 - 2,5 mm
Vrsta	CU7010
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	MF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje