

Garant

**Držač za unutarnje ubodno tokarenje, lijevi, Promjer drške DS / širina utora
W: 40/4mm**



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273791 40/4
GTIN	4045197580306
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Zajedno s konveksnom stezaljkom izmjenjivih pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	27 mm
Vijak	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
t_{maks} unutarnja obrada	13 mm
Širina utora w	4 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	49 mm
Ukupna duljina L	350 mm
Duljina izboja L_1 za uvučene držače	60 mm
Ø drške D_s	40 mm
Područje primjene	Radijalno unutarnje ubodno tokarenje
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

Pribor

Pritezni vijak tip 8	279815 8
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500