

Garant**Držač za unutarnje ubodno tokarenje, lijevi, Promjer drške DS / širina utora W: 16/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273791 16/3
GTIN	4045197525048
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Zajedno s konveksnom stezaljkom izmjenjivih pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Tehnički opis

t_{maks} unutarnja obrada	6 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	23 mm
Širina utora w	3 mm
Udaljenost vrha od osi	14,5 mm
Vijak	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Ukupna duljina L	180 mm
Duljina izboja L_1 za uvučene držače	30 mm
\varnothing drške D_s	16 mm
Područje primjene	Radijalno unutarnje ubodno tokarenje
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Bušeača šipka

Pribor

Pritezni vijak tip 9

279815 9

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Momentni odvijačsa skalom, prihvatom izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm

659906 1600

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25

674248 TX25

Momentni odvijačsa skalom, prihvatom izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600