

**DNMG 150604, Vrsta: SW05****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250696 SW05
GTIN	4960664629701
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150604 SW05 Vrsta: SW05
Lomač odvojenih čestica: MQ
Dubina reza a_p : 0,2 - 1 mm
Posmak f : 0,05 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 140 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 140 m/min
Dubina reza a_p	0,2 - 1 mm
Glavna primjena	Ti
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	MQ
Kutni radijus	0,4 mm

Vrsta	SW05
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje