

Garant**Držac za unutarnje tokarenje, lijevi, Ø DS: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273811 32
GTIN	4045197500052
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

- **Iznimno kruti spoj i precizno stezanje s pomoću nazubljene kontaktne površine između nosača oštrice i steznog držača.**
- **Za siguran položaj optimalnog spoja maksimalni moment stezanja vijka za montažu laserom je utisnut na dršku.**
- **Najveća preciznost pozicioniranja i najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja.**

Odgovara :

Izmjenjive glave br. 273813; 273816; 273818; 273827.

Dio isporuke:

Uključuje montažne vijke.

Napomena:

Izmjenjive glave naručite zasebno.

Ø drške D_s: 32 mm

Udaljenost vrha od osi: 18,5 mm

Duljina glave L₁: 38 mm

Ukupna duljina L: 263 mm

Vijak: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Tehnički opis

Vijak	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Duljina glave L ₁	38 mm
Udaljenost vrha od osi	18,5 mm
Ukupna duljina L	263 mm

Ø drške D _s	32 mm
Primjena	lijevi
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Momentni odvijač sa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Pritezni vijak tip 9	279815 9
Pritezni vijak	279910
Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25