

Garant**Termoskupljajuća stezna glava, SK 50 A = 120, Stezni Ø D1: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302305 32
GTIN	4045197288677
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Ø D ₂	44 mm
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Stezni Ø D ₁	32 mm
Vanjski Ø D	53 mm
Prihvat	SK 50 A = 120
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 20-32 mm	354240 20-32
Osnovni prihvat alatza SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
	308605 50

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
--	-----------

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
---	-----------

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
---	-----------

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
---	-----------

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
---	-----------