

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava, SK 50 A = 160, Stezni  $\varnothing$  D1: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302310 8
GTIN	4045197288691
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

**Tehnički opis**

Stezni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	8 mm
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	21 mm
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Vanjski $\varnothing$ D	27 mm
Prihvat	SK 50 A = 160
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Termostežni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/8 mm	302416 20/8
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354235 6-9
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Termostežni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Termostežni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/8 mm	302410 25/8
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Termostežni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
	308615 50

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine  $\varnothing d / \varnothing D1$  20/8 mm

302410 20/8

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50

308600 50

Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308795 50

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50

308610 50

Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni  $\varnothing$  6-12 mm

354240 6-12

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50

308740 50

Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine  $\varnothing d / \varnothing D1$  25/8 mm

302412 25/8

Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni  $\varnothing$  6-9 mm

354236 6-9

Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1

354210 SU1

Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 50

354225 50

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308660 50

Termostezni produžetak 3°, antivibracijski  $\varnothing d / \varnothing D1$  20/8 mm

302415 20/8

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

308620 50

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50

308605 50