



## Termoskupljajuća stezna glava, SK 50 kratko, Stezni Ø D1: 16mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302288 16
GTIN	
Razred artikla	33W

### Opis

#### Izvedba:

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

Pjeskareno staklom.

#### Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u toleranciji h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne i stezne uređaje na vrući zrak.

#### Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostežni produžeci br. 302410 – 302419. Termostežni uređaji br. 354210 – 354450.

### Tehnički opis

Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Vanjski Ø D	34 mm
Prihvat	SK 50 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoj zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Termostežni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/16 mm	302412 25/16
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/16 mm	302416 25/16
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
	308615 50

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/16 mm

302412 32/16

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50

308740 50

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50

308610 50

Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/16 mm

302410 25/16

Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/16 mm

302416 32/16

Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm

354236 12,1-16

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

308650 50

Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 12-20 mm

354240 12-20

Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/16 mm

302410 32/16

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

308620 50

Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50

308640 50

Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 50

354225 50