

**Garant**
**Termoskupljajuća stezna glava, SK 40 A = 200, Stezni  $\varnothing$  D1: 16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302278 16
GTIN	4045197294289
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

**Tehnički opis**

$\varnothing$ D <sub>2</sub>	27 mm
Stezni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	200 mm
Vanjski $\varnothing$ D	34 mm
Prihvat	SK 40 A = 200
Norma prihвата	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/16 mm	302410 25/16
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/16 mm	302416 32/16
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/16 mm	302412 25/16
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/16 mm	302410 32/16
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/16 mm	302416 25/16
Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/16 mm	302412 32/16
Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 40	354225 40