

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava, SK 40 A = 130, Stezni  $\varnothing$  D1: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302266 5
GTIN	4045197646071
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

**Tehnički opis**

Stezni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	5 mm
Duljina izboja A-dimenzija	130 mm
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	12 mm
Vanjski $\varnothing$ D	17 mm
Prihvat	SK 40 A = 130
Norma prihвата	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Termostežni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/5 mm	302410 20/5
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Termostežni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 16/5 mm	302410 16/5
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
	308625 40

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm)  
prikladno za strmi konus 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus  
40

308610 40

Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu  
kratkog konusa 40

308830 40

Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 40

354225 40

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308795 40

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308765 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308620 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308650 40

Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M

308670 40M

Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40

308600 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za  
strmi konus 40

308615 40

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40

308740 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus  
40

308605 40

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm)  
prikladno za strmi konus 40

308630 40