



## Termoskupljajuća stezna glava, SK 50 kratko, Stezni Ø D1: 25mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302288 25
GTIN	
Razred artikla	33W

### Opis

#### Izvedba:

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

Pjeskareno staklom.

#### Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u toleranciji h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne i stezne uređaje na vrući zrak.

#### Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostežni produžeci br. 302410 – 302419. Termostežni uređaji br. 354210 – 354450.

### Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Ø D <sub>2</sub>	44 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Vanjski Ø D	53 mm
Prihvat	SK 50 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 20-32 mm	354240 20-32
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zavrtnjen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32