

**Garant****WCHX 130508, tip: SM**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268496 SM
GTIN	4045197471024
Razred artikla	21K

## Opis

### Odgovara:

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463 – 268468; veličina 26.  
prikladno za alat  $\varnothing D_c$ : 26 mm

Vrsta: HB7120

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 110 - 220 m/min

Brzina reza  $v_c$  sporedna primjena: 110 - 140 m/min

## Tehnički opis

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	110 - 220 m/min
Dodatna primjena	M
Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	110 - 140 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Tip	SM
Glavna primjena	P
Vrsta	HB7120
Rezni materijal	HM

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WCHX 130508
Broj zamjena/oštrica	3
prikladno za alat $\varnothing D_c$	26 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje