

**duMONT****Igla za provlačenje HSS za dosjed JS9, tip: 4B1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290405 4B1
GTIN	662600444037
Razred artikla	29J

**Opis****Upotreba:**

**Za izradu utora za klin prema DIN 6885.**

**Dio isporuke:**

Igla za provlačenje uključuje sve potrebne dodatke.

**Napomena:**

- **Kod materijala velike čvrstoće povećajte broj prolaza ili upotrijebite posebne igle za provlačenje (na upit).**
- **Nakon 1. i 2. prolaza ticalo kratko podignite – igla za provlačenje sama se poravnava.**
- **Površinski prevučene igle za provlačenje i igle za provlačenje u colima isporučive su na upit.**
- **STROJ ZA PROVLAČENJE pronaći ćete u katalogu br. 2 (ručni i mjerni alati).**
- **Vel. 28, 32 i 36 isporučive na upit u kratkom roku.**

Rezni materijal: HSS

Duljina igle: 172 mm

širina utora za pero: 4 mm

dubina utora za pero: 1,8 mm

za Ø bušenja prema DIN 3570: 11 - 12 mm

Duljina prostora u čeliku: 8 - 42 mm

potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora: 550 kg

## Tehnički opis

širina utora za pero	4 mm
potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora	550 kg
Broj krugova	2
Duljina igle	172 mm
Duljina prostora u čeliku	8 - 42 mm
za Ø bušenja prema DIN 3570	11 - 12 mm
dubina utora za pero	1,8 mm
Širina leđa	6,46 mm
Rezni materijal	HSS
Vrsta proizvoda	Alat za prostornu prešu

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Grafit, GFK, CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Ulje

prikladno

---

**Pribor**Podložni lim za iglu za provlačenje br. 290405 – 407 tip  
4B1

290410 4B1