

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava tanka, SK 50 A = 160, Stezni Ø D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302344 12
GTIN	4045197505446
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.
- Integrirano namještanje duljine alata, put korekcije 10 mm tek od vel. 6!
- Iznimno uska izvedba (smanjene konture).

**Upotreba:**

- Obrada u izradi alata i kalupa.
- Za stezanje alata s cilindričnom drškom tolerancije h6.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostežni produžeci br. 302410 – 302419. Termostežni uređaji br. 354210 – 354450.

**Tehnički opis**

Stezni Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Vanjski Ø D	33,9 mm
Prihvat	SK 50 A = 160
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Termostežni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12

Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine $\varnothing d / \varnothing D1$ 25/12 mm	302416 25/12
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Termostezni produžetak 3°, antivibracijski $\varnothing d / \varnothing D1$ 20/12 mm	302415 20/12
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni $\varnothing$ 6-12 mm	354240 6-12
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine $\varnothing d / \varnothing D1$ 25/12 mm	302412 25/12
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni $\varnothing$ 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni $\varnothing$ 12-20 mm	354240 12-20