

Garant**Termoskupljajuća stezna glava tanka, SK 40 A = 160, Stezni Ø D1: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302333 3
GTIN	4045197504739
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.
- Integrirano namještanje duljine alata, put korekcije 10 mm tek od vel. 6!
- Iznimno uska izvedba (smanjene konture).

Upotreba:

- Obrada u izradi alata i kalupa.
- Za stezanje alata s cilindričnom drškom tolerancije h6.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostežni produžeci br. 302410 – 302419. Termostežni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Ø D ₂	9 mm
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Stezni Ø D ₁	3 mm
Vanjski Ø D	25 mm
Prihvat	SK 40 A = 160
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 16/3 mm	302410 16/3
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Osnovni prihvat alatza SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Termostežni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 12/3 mm	302410 12/3
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40