

Garant**Termoskupljajuća stezna glava tanka, SK 40 A = 120, Stezni Ø D1: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302325 4
GTIN	4045197288202
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.
- Integrirano namještanje duljine alata, put korekcije 10 mm tek od vel. 6!
- Iznimno uska izvedba (smanjene konture).

Upotreba:

- Obrada u izradi alata i kalupa.
- Za stezanje alata s cilindričnom drškom tolerancije h6.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostežni produžeci br. 302410 – 302419. Termostežni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	4 mm
Ø D ₂	9 mm
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Vanjski Ø D	25 mm
Prihvat	SK 40 A = 120
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
	308801 40

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40

308640 40

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308765 40

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40

308625 40

Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308830 40

Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 16/4 mm

302410 16/4

Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1

354210 SU1

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308620 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308615 40

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308660 40

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40

308740 40

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308790 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308650 40

Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 12/4 mm

302410 12/4