

Garant**Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm, TiAlN, Ø DC: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	118782 14
GTIN	4069515028615
Razred artikla	11F

Opis**Izvedba:**

Odgovara svim uobičajenim magnetnim bušilicama. Učinkovito bušenje zahvaljujući optimiranoj geometriji rezne oštrice. Lako se oštiri. S Weldon drškom – Ø 19 mm.

Tvrdometalno s posebnom TiAlN prevlakom – duga trajnost i izvrsne performanse rezanja.

Upotreba:

Na mobilnim magnetnim ili stacionarnim bušilicama s postoljem za izradu velikih rupa u čeličnoj konstrukciji. Krunsko svrdlo narezuje samo tanki prsten materijala. Izbušena jezgra se izbacuje pomoću izbacivača opterećenog silom opruge.

Dio isporuke:

Bez izbacivača.

Napomena:

Za podmazivanje krunskih svrdla preporučuje se visokoučinsko režno ulje (vidi br. 084210).

Tehnički opis

Ø drške	19,05 mm
Nazivni Ø D _c	14 mm
Ukupna duljina L	74 mm
Dubina reza	35 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HM
Standard	Tvornička norma

Drška	Weldon drška
Vrsta proizvoda	Jezgreno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno		
INOX > 900 N/mm ²	prikladno		
GG	prikladno		
GGG	prikladno		
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		