

HOLEX**Tokarski nož, pripremak, VHM, D×duljina: 2X40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	295050 2X40
GTIN	4045197188243
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Puni tvrdi metal. Dlijeto za rezbarenje s ravnom oštricom. Precizno oblo brušeno s maksimalnom greškom rotacije od 0,005 mm. Bisekcija predbrušena. **Tolerancija držala do promjera 8 mm = h7.**

Upotreba:

Za graviranje i kopirno tokarenje u izradi alata i kalupa.

Tehnički opis

Ø D	2 mm
Duljina	40 mm
Duljina rezne oštrice	3 mm
Rezni materijal	VHM
Vrsta proizvoda	Tokarsko pomagalo