

Garant**SC.T 120408, Vrsta: HB7020**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260766 HB7020
GTIN	4045197699770
Razred artikla	21G

Opis

SC.T 120408 HB7020 Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: HB7020

Lomač odvojenih čestica: SM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	SM
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Vrsta	HB7020

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje