

Garant**SC.T 120408, Vrsta: HU7310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260766 HU7310
GTIN	4045197670601
Razred artikla	21G

Opis**Tehnički opis**

Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	N
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	AM
Dubina reza a_p	0,1 - 4 mm
Vrsta	HU7310
Brzina reza v_c glavna primjena	350 - 600 m/min
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	HM
Prevlaka	bez prevlake

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCGT 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje